VS-FSDB-IP20SDA/981/2,0 SCO - Patch-Kabel

1420171

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1420171

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Konfektioniertes USB-Kabel, geschirmt, Farbe: Schwarz, PVC-Außenmantel, USB Mini-B/IP 20 auf USB Typ A/IP 20, Länge 2 m

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1420171
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AI
Produktschlüssel	AF1CPA
GTIN	4046356548601
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	110,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	108 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Hinweise

Handelsbeschränkung

CE-Hinweis	Die Produkte werden ausschließlich für den Export außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes angeboten.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenkabel konfektioniert
Anwendung	Standard
Polzahl	4
Geschirmt	ja

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	48 V AC
	60 V DC
Nennstrom I_N	1 A
Übertragungsmedium	Kupfer
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	USB 2.0

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 100

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Anschlussdaten

Anschlussbelegung

Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional)	1 (M12 Mini-B) | RD (+5 V) | 1 (USB Typ A)
	2 (M12 Mini-B) | WH (DATA-) | 2 (USB Typ A)
	3 (M12 Mini-B) | GN (DATA+) | 3 (USB Typ A)
	4 (M12 Mini-B) | N.C.
	5 (M12 Mini-B) | BK (GND) | 4 (USB Typ A)

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform	Stecker gerade USB Typ A / IP20
Schutzart	IP20

Anschluss 2

Bauform	Buchse gerade M12 Mini-B / IP65
Material	Cu-Legierung

	Ni/Au
Schutzart	IP65

Kabel / Leitung

Leitungslänge	2 m
Außenmantel, Farbe	schwarz
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20 (USB Typ A)
	IP65 (M12 Mini-B)
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung)	-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)


Zeichnungen

Maßzeichnung




USB-Steckverbinder, Typ A, Standard

Maßzeichnung



Mini-USB, Buchse mit 1 x M12, gerade

Schemazeichnung



Pinbelegung Stecker USB, Mini-B

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1420171

EAC-RoHS
Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC002599

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	1,72 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de