HC-CIF-B24-HFWL-PL - Tragschienen-Montagerahmen

1424337

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424337

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschienen-Montagerahmen, Bauform: B24, für Kontakteinsätze, Top-Rahmen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1424337
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7AHB
GTIN	4055626370750
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	53 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	51,6 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

HC-CIF-B24-HFWL-PL - Tragschienen-Montagerahmen

1424337

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424337

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze B24, BB48, DD108, HV10 und Modulrahmen B24
Hinweis zur Sicherheit	Der Schutz gegen elektrischen Schlag muss durch den Anwender sichergestellt werden. Die Durchgängigkeit der PE-Verbindung ist vom Anwender zu prüfen und zu erfüllen. Der PE-Anschluss ist gleichseitig auszuführen.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tragschienen-Montagerahmen
Gehäuseart	Tragschienen-Montagerahmen
Serie	HC-CIF-PL
Bauform	B24
Schutzdeckel	nein
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

Maßzeichnung	
Breite	42 mm
Höhe	61 mm
Länge	170 mm

Materialangaben

Material	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Verriegelungstyp	Haken

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Montage

Montagehinweis	Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in einem IP geschützten Raum vor

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

HC-CIF-B24-HFWL-PL - Tragschienen-Montagerahmen

1424337

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424337

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424337

cUL Recognized
Zulassungs-ID: E118976

UL Recognized
Zulassungs-ID: E118976

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,362 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de