UM-BASIC-SKT-B108-L150-7035 - Gehäuse-Set

1456960

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1456960

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Profilgehäuse (PVC), Montageart: Tragschienenmontage, Maße auf Tragschiene: Breite: 153,8 mm, Höhe: 127,8 mm, Tiefe: 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), Farbe: lichtgrau (7035), für Leiterplatten mit Breite: 108 mm, Länge: 150 mm, Leiterplattenfläche: 13780 mm^2

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1456960
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AM
Produktschlüssel	ACHDAK
GTIN	4063151851477
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	165,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	117,65 g
Zolltarifnummer	39169010
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Montagehinweis	Beachten Sie bitte die Montageanleitung im Download-Bereich.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse-Set
Gehäuseart	Profilgehäuse
Gehäusetyp	Strangprofilgehäuse
Gehäuseserie	UM-BASIC

Maße

Breite	153,8 mm
Höhe	127,8 mm
Tiefe	39,45 mm
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	32,45 mm
Maße	108 mm x 150 mm (Leiterplattenabmessung)

Leiterplatten-Design

Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	lichtgrau (RAL 7035)
Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
Material	PVC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoff	PVC

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15 °C ... 50 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 50 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	95 %

Angaben zur Leiterplatte

Anzahl der Leiterplattenaufnahmen	3
Art der Leiterplattenbefestigung	Einschub / Fixierung mit Zusatzelementen
Leiterplattenfläche gesamt	13780 mm²
Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
Einbaulage	parallel zur Tragschiene

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
Art der Umverpackung	Karton

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1456960

UL Recognized
Zulassungs-ID: E240868

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

ETIM

ETIM 10.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de