# RC-13041 - Flachmutter

1600417

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1600417

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Flachmutter, für Gewinde M20 x 1,5, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1600417 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABRAFU |
| GTIN | 4046356229937 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5,14 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4,68 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Flachmutter |
| Gewindeart | M20 |

### Maße

| | |
|---|---|
| Schlüsselweite Kontermutter | 24 mm |
| Gewindeart Anschlussseite | M20 x 1,5 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Material (Mutter) | CuZn/Ni |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440210 |
| ECLASS-15.0 | 27440210 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002310 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de