

WR-DA-M32/PG29 - Dichtung

1644847

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1644847>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Dichtung, außen, zur Erhöhung der Schutzart, Größe M32 bzw. Pg21



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1644847
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AZW
GTIN	4017918911140
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,61 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,61 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

WR-DA-M32/PG29 - Dichtung



1644847

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1644847>

Technische Daten

Artikeleigenschaften


Produkttyp	Dichtung
------------	----------

Materialangaben

Material Dichtung	PUR
-------------------	-----

Zeichnungen

Maßzeichnung



Montageanleitung für das Wellrohr Pg29

a = Wellrohrverschraubung


b = Wellrohr

c = Öffner

Montagehinweis:

Wellrohr in der Rille schneiden, um eine Einführungsroundung zu erhalten. Die hellere Dichtung (in der Montagezeichnung nicht abgebildet) wird in die Wellrohr-Verschraubung unterhalb der Rasthaken positioniert. Die dunklere äußere Dichtung (in der Montagezeichnung nicht abgebildet) wird von außen über die Wellrohr-Verschraubung gestülpt. Anschließend wird das Wellrohr bis zum Anschlag in die Wellrohr-Verschraubung gesteckt und rastet spürbar fest. Zum Öffnen der Verschraubung wird der gelbe Wellrohr-Öffner mit kräftigem Druck zwischen Rasthaken und Wellrohr gesteckt und das Wellrohr herausgezogen.

Maßzeichnung



Montageanleitung für das Wellrohr M32

a = Wellrohrverschraubung

b = Wellrohr

c = Öffner

Montagehinweis:

Wellrohr in der Rille schneiden, um eine Einführungsroundung zu erhalten. Die hellere Dichtung (in der Montagezeichnung nicht abgebildet) wird in die Wellrohr-Verschraubung unterhalb der Rasthaken positioniert. Die dunklere äußere Dichtung (in der Montagezeichnung nicht abgebildet) wird von außen über die Wellrohr-Verschraubung gestülpt. Anschließend wird das Wellrohr bis zum Anschlag in die Wellrohr-Verschraubung gesteckt und rastet spürbar fest. Zum Öffnen der Verschraubung wird der gelbe Wellrohr-Öffner mit kräftigem Druck zwischen Rasthaken und Wellrohr gesteckt und das Wellrohr herausgezogen.

WR-DA-M32/PG29 - Dichtung



1644847

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1644847>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de