HC-000000090DUX - Gehäuse für Rundsteckverbinder

1726959

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1726959

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abbildung zeigt ähnlichen Artikel

Gehäuse für Rundsteckverbinder, Serie: HC, gerade, Schraubverriegelung, M27, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm... 14,5 mm, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1726959
Verpackungseinheit	12 Stück
Mindestbestellmenge	12 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABRAJG
GTIN	4067923283718
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	162,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	83,969 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder-Gehäuse
Serie	HC
Anwendung	Signal
Gewindeart	M27

Materialangaben

Material Gehäuse	Metall
	NBR (Kabeldichtung)

Steckverbinder

Bauform	gerade

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	2 mm ... 14,5 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 125 °C

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de