BF-PC 4 - Befestigungsflansch

1827570

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1827570

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Befestigungsflansch, wird rechts und links an die Grundleisten angerastet, zur Verschraubung mit PC 4/...-STF-7,62

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1827570
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	AA
Produktschlüssel	AAHZBA
GTIN	4017918105242
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,506 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,305 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Flansch
Produktfamilie	BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE
Polzahl	1
Rastermaß	0 mm

Bestückung

Teilbestückung	Nein

Maße

Breite	12,3 mm
Höhe	7,6 mm
Länge	28,9 mm
Rastermaß	-

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Isolierstoff	PA
Isolierstoffgruppe	I
CTI nach IEC 60112	600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Montage

Flansch

Anzugsdrehmoment	0,3 Nm

Befestigung an der Leiterplatte

Anzugsdrehmoment	0,3 Nm
Schraube	Blechschraube ISO 1481-ST 2,9 x 9,5 C oder ISO 7049-ST 2,9 x 9,5 C

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460405
ECLASS-15.0	27460405

ETIM

ETIM 10.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,017 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de