# USBR 2-7 - Schaltbrücke

2303239

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2303239

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schaltbrücke, Rastermaß: 7 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2303239 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BA |
| Produktschlüssel | BE1Z3X |
| GTIN | 4017918058494 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 7,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 7 g |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| Ursprungsland | PL |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Schaltbrücke |
| Polzahl | 2 |
| Rastermaß | 7 mm |
| Potenziale | 2 |

### Maße

| | |
|---|---|
| Rastermaß | 7 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | silberfarben |
| Material | Kupfer |
| Isolierstoff | PA |

### Montage

| | |
|---|---|
| Montageart | Schraubmontage |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000489 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,172 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de