# VISU+ 2 RT-D  128 RED - Visualisierungs-Software

2400396

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2400396

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktion Redundanz mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 128 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.

## Ihre Vorteile

- Zugriffsschutz mit Benutzermanagement
- Voll skalierbare Prozessbilder für die Nutzung eines Designs auf verschiedenen Geräten und Bildschirmgrößen
- Software und Projekte mehrsprachig durch Unicode-Unterstützung und Online-Umschaltung
- Volle SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-Funktionalität mit Visualisierung, Trend-Darstellung und Alarm-Management
- Steuerungsankopplung mit OPC und 2 direkten Treibern
- Direkte Treiberankopplung an Steuerungen, z. B. an Siemens S7 oder mittels Modbus/TCP und Modbus/RTU
- Datenlogging, Trenddarstellung und Rezeptverwaltung
- Skripte in VBA und IL erstellbar

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2400396 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRDAAB |
| GTIN | 4055626030746 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 41,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 39,1 g |
| Zolltarifnummer | 49119900 |
| Ursprungsland | DE |

# Technische Daten

## Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Visualisierungs-Software |

## Systemeigenschaften

| | |
|---|---|
| Anwendungszweck der Software | Visualisierung |

### Lizenzinformation

| | |
|---|---|
| Art der Lizenz | Laufzeitlizenz |

### Funktionalität

| | |
|---|---|
| Grundfunktionalität | Know-how-Schutz und Sicherheit durch Verschlüsselung der Projekte |
| | Echtzeit-Datenbank-Ankopplung mit ODBC an MS ACCESS, MS EXCEL und SQL-Server |
| | FDA CFR 21 Part 11 kompatibel |
| Erweiterte Funktionalität | Redundanzfunktion |
| Integrierte Funktion | Redundanz |
| | Onlineprojektierung |
| | Passwortschutz |
| | Sprachumschaltung |
| Anzahl der I/O-Punkte | 128 |

### Systemvoraussetzungen

| | |
|---|---|
| Prozessor | Intel® Celeron® / Pentium® 1,6 Hz |
| Festplattenspeicher | min. 1 GByte (empfohlen: 2 GByte) |
| Hauptspeicher | min. 1 GByte (2 GByte bei Windows Vista und Windows 7) |
| Unterstützte Browser | Internet Explorer ab Version 5.5 |
| Unterstützte Landessprachen | deutsch, englisch, französisch, italienisch |
| Bildschirmauflösung | 1024 x 768 Pixel (XGA) |

### Systemvoraussetzung Entwicklungsumgebung

| | |
|---|---|
| Bediengeräte | Tastatur, Maus |
| Betriebssystem | Windows® 11 |
| | Windows® 10 |
| | Windows® 8.1 |
| | Windows® 8 |
| | Windows® 7 |
| | Windows® Embedded Standard 7 |
| | Windows® Server 2019 |
| | Windows® Server 2016 |
| | Windows® Server 2012 R2 |
| | Windows® Server 2012 |
| | Windows® Server 2008 R2 |
| | Windows® Server 2008 |

| | |
|---|---|
| | Windows® Server 2003 |

Systemvoraussetzung Laufzeitumgebung

| | |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows® 11 |
| | Windows® 10 |
| | Windows® 8.1 |
| | Windows® 8 |
| | Windows® 7 |
| | Windows® Embedded Standard 7 |
| | Windows® XP Embedded |
| | Windows® Server 2019 |
| | Windows® Server 2016 |
| | Windows® Server 2012 R2 |
| | Windows® Server 2012 |
| | Windows® Server 2008 R2 |
| | Windows® Server 2008 |
| | Windows® Server 2003 |
| | Windows® CE 5.0 |
| | Windows® CE 6.0 |
| | Windows® Mobile |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27242502 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC001416 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 43231500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de