OFFICE-DEMO-PC - Gebäudemanagementsystem

2404321

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2404321

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Emalytics-Supervisor-Demolizenz für Test- und Engineering-Zwecke mit unbegrenzter Funktionalität und einer Laufzeit von 12 Monaten, die jährlich erneuert wird.

Diese Lizenz ist nicht für den Einsatz in Produktivsystemen zugelassen. Lizenzen für den Einsatz in Produktivsystemen sind separat erhältlich.

Wichtig: Durch das Nutzen der Demolizenz wird der verwendete Server langfristig an diese Demolizenz gebunden. Ein Produktivbetrieb ist mit einem für Demozwecke lizensierten Server dann nicht mehr möglich. Wir empfehlen daher einen festen Server für interne Testzwecke zu verwenden.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2404321
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	DN
Produktschlüssel	DRHBAA
GTIN	4055626364711
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,001 mg
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,001 mg
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	US

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	Diese Lizenz ist nicht für den Einsatz in Produktivsystemen zugelassen. Lizenzen für den Einsatz in Produktivsystemen sind separat erhältlich.
Hinweis zur Anwendung	Durch das Nutzen der Demo-Lizenz wird der verwendete Controller langfristig an diese Demo-Lizenz gebunden. Ein Produktivbetrieb ist mit einem für Demo-Zwecke lizenzierten Controller dann nicht mehr möglich. Wir empfehlen daher einen festen Controller für interne Testzwecke zu verwenden.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gebäudemanagementsystem
Anwendungsbereich	Gebäudetechnik

Systemeigenschaften

Art der Software	On-Premises
Anwendungszweck der Software	Automatisierung

Lizenzinformation

Art der Lizenz	Demolizenz
Lizenzdauer	nicht relevant

Funktionalität

Integrierte Funktion	Analyse
	Datenerfassung
	Diagnose
	Inbetriebnahme
	Kommunikation
	Konfiguration
	Projektierung
	Simulation
Zielsystem	Server
Anzahl der Datenpunkte	nicht relevant
Anzahl Clients	nicht relevant

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem	Windows® 10
	Windows® 8.1 Enterprise (64-Bit)
	Windows® Server 2012 Standard
	Windows® Server 2012 R2 Standard
Prozessor	Intel® Xeon® E5-2640 2,5 GHz (oder größer)
Festplattenspeicher	min. 4 GByte (mehr empfohlen je Archivierungsanforderung)
Hauptspeicher	min. 1 GByte
Schnittstellen	1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45

Unterstützte Landessprachen	deutsch, englisch
Bildschirmauflösung	1024 x 768 Pixel ,oder größer

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242590
ECLASS-15.0	27242590

ETIM

ETIM 10.0	EC001435

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43233600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de