CF FLASH 2GB APPLIC A - Speicher

2701189

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701189

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 2 GByte mit Lizenz-Key für Funktionsbaustein-Bibliotheken, z. B. für: SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-Funktionalitäten etc.

Produktbeschreibung

Programm- und Konfigurationsspeicher zur Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS, mit kundenspezifischen Lizenzbits und Lizenz-Key für Funktionsbaustein-Bibliotheken. Lizenzpflichtige Funktionsbaustein-Bibliotheken entnehmen Sie bitte der Dokumentation.

Die einzelne Funktionsbausteine von Phoenix Contact sind mit einem Lizenz-Verfahren ausgestattet, d. h. eine Gebühr ist für jede Steuerung, auf der lizenzpflichtige Bausteine eingesetzt werden sollen, zu entrichten. Die Bausteine prüfen zur Laufzeit die in der Steuerung hinterlegte Lizenz ab und schalten sich dann frei oder sind für eine begrenzte Zeit im Demo-Modus einsetzbar. Die lizenzpflichtige Funktionsbaustein-Bibliotheken entnehmen Sie bitte der Dokumentation

Bitte beachten sie die angegebenen Leistungsdaten Ihrer Steuerung(en) und prüfen sie die Eignung für ihre Applikation.

Für Anwender, die die Funktionsbaustein-Bibliotheken nicht nutzen, steht der Programm- und Konfigurationsspeicher alternativ auch ohne Lizenz zur Verfügung.

Ihre Vorteile

- Lizenz-Key für Funktionsbaustein-Bibliotheken
- Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS
- Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, mit Lizenz-Key für Funktionsbaustein-Bibliotheken

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2701189
Verpackungseinheit	1 Stück

Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DN
Produktschlüssel	DRAAZA
GTIN	4046356716338
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	16,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	15 g
Zolltarifnummer	85235190
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Speichermedium
Anwendung	Lizenz-Key für Applikationen
Speicherart	FLASH-EPROM
Speichergröße	2 GByte

Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0,4 W

Versorgung

Versorgungsspannung	3,3 V DC
Versorgungsspannungsbereich	3,135 V DC ... 3,465 V DC
Stromaufnahme typisch	typ. 120 mA

Maße

Breite	36,4 mm
Höhe	42,8 mm
Tiefe	3,3 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-15.0	27242212

ETIM

ETIM 10.0	EC000192

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	4,994 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de