

PC WORX 3 DEMO - Lizenz



2730967

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2730967>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



PC Worx 3 Demo, Softwarepaket mit Schnelleinstieg in allen verfügbaren Landessprachen. Ohne weitere Lizenz nur 8 Byte Ausgangsdaten/8 Byte Eingangsdaten nutzbar (z. B. 16 digitale I/Os)

Ihre Vorteile

- Integrierte Simulationsumgebung
- Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten wie Breakpoints, Einzelschritt, Debug in Bibliotheken, Instanz-Debug
- Schnelle Inbetriebnahme und Programmierung dank umfangreicher Standardbibliotheken
- Weltweit einheitliche Bedienung dank Programmierung nach IEC 61131
- Eine Programmierumgebung für alle Phoenix Contact-Steuerungen
- Integrierte Diagnose und Monitoring
- Integrierte Feldbus- und Netzwerkkonfiguration
- Applikationsbezogen erweiterbar mit passenden Funktionsbausteinen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2730967
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Produktschlüssel	DRDBAC
GTIN	4017918904517
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	250 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	250 g
Zolltarifnummer	85234910
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Lizenz
Lieferumfang	Softwarepaket beinhaltet: Software auf CD, Handbuch (Schnelleinstieg), Registrierung
Grundfunktionalität	Projektieren eines Automatisierungssystems, Parametrieren der INTERBUS- und PROFINET-Geräte, Bedienen von INTERBUS und PROFINET, Programmieren einer Automatisierungsanlage nach IEC 61131-3, Kommunikation nach IEC 61131-5
	Ablaufsprache (AS/SFC)
	Anweisungsliste (AWL/IL)
	Strukturierter Text (ST)
	Kontaktplan (KOP/LD)
	Netzwerkkonfiguration (Funktionalität von Config+)
	Netzwerkdiagnose (Funktionalität von Diag+)
Erweiterte Funktionalität	16 Byte Ein- und Ausgangsdaten (Demo-Version)

Systemeigenschaften

Steuerungssystem	(Zielsystem) Field Controller, Remote Field Controller
Anwendungszweck der Software	Programmierung

Funktionalität

Grundfunktionalität	Projektieren eines Automatisierungssystems, Parametrieren der INTERBUS- und PROFINET-Geräte, Bedienen von INTERBUS und PROFINET, Programmieren einer Automatisierungsanlage nach IEC 61131-3, Kommunikation nach IEC 61131-5
	Ablaufsprache (AS/SFC)
	Anweisungsliste (AWL/IL)
	Strukturierter Text (ST)
	Kontaktplan (KOP/LD)
	Netzwerkkonfiguration (Funktionalität von Config+)
	Netzwerkdiagnose (Funktionalität von Diag+)
Erweiterte Funktionalität	16 Byte Ein- und Ausgangsdaten (Demo-Version)
Integrierte Funktion	Analyse
	Auswertung
	Datenerfassung
	Programmierung
	Konfiguration
	Diagnose
	Wartung
	Kommunikation
Unterstützte Programmiersprachen	Programmierung nach IEC 61131-3
	Anweisungsliste (AWL/IL)
	Funktionsbausteinsprache (FBS/FBD)
	Kontaktplan (KOP/LD)

PC WORX 3 DEMO - Lizenz



2730967

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2730967>

	Strukturierter Text (ST)
	Ablaufsprache (AS/SFC)
Konfiguration	INTERBUS
Diagnose	INTERBUS
Steuerungssystem	(Zielsystem) Field Controller, Remote Field Controller
Zugehörige Hardware	Phoenix Contact-Steuerung

Systemvoraussetzungen

Bediengeräte	Tastatur, Maus
Prozessor	min. Pentium III
Festplattenspeicher	249,99561309814 MByte
Arbeitsspeicher	159,99719238281 MByte
Optisches Laufwerk	CD-ROM
Bildschirmauflösung	800 x 600

2730967

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2730967>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de