# BRIDGE-10 - Brücke

2900754

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900754

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schleifenbrücke 3-phasig für 10 Module der CONTACTRON-Familie mit Schraubanschluss und 22,5 mm Gehäusebreite, Anschlussleitung: 0,3 m, mit Aderendhülsen.



## Ihre Vorteile

- Passend nur für CONTACTRON Baureihen mit Schraubanschluss ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
- Brückung von 2 bis 10 Geräten mit max. Modulabstand 22,5 mm
- Deutliche Verdrahtungsersparnis
- Bis 575 V AC / 3 x 25 A

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2900754 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DA |
| Produktschlüssel | DK74Z1 |
| GTIN | 4046356528504 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 203,23 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 183,7 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Schleifenbrücke |
| Produktfamilie | CONTACTRON |
| Anzahl brückbarer Module | 10 |

### Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Betriebsspannungsbereich | 42 V AC ... 575 V AC |
| Betriebsstrom | ≤ 25 A |

### Kabel / Leitung

| | |
|---|---|
| Anschlussleitungslänge | 0,3 m |
| Leitungsquerschnitt | 2,5 mm² |

## Zeichnungen

Applikationszeichnung





Abbildung zeigt Variante BRIDGE- 4

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900754

**UL Listed**
Zulassungs-ID: FILE E 172140

**cUL Listed**
Zulassungs-ID: FILE E 172140

**cUL Listed**
Zulassungs-ID: E228652

**UL Listed**
Zulassungs-ID: E228652

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002886 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de