# VISU+ 2 RT 128 WEB1 NETWORK - Visualisierungs-Software

2988159

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2988159

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 1 WebClient und der Funktion Networking mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 128 Bytes.

## Ihre Vorteile

- Zugriffsschutz mit Benutzermanagement
- Voll skalierbare Prozessbilder für die Nutzung eines Designs auf verschiedenen Geräten und Bildschirmgrößen
- Software und Projekte mehrsprachig durch Unicode-Unterstützung und Online-Umschaltung
- Volle SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-Funktionalität mit Visualisierung, Trend-Darstellung und Alarm-Management
- Datenlogging, Trenddarstellung und Rezeptverwaltung
- Skripte in VBA und IL erstellbar
- Steuerungsankopplung mit OPC

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2988159 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRDAAB |
| GTIN | 4046356618342 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 22 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 20 g |
| Zolltarifnummer | 49119900 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Visualisierungs-Software |

### Systemeigenschaften

| | |
|---|---|
| Anwendungszweck der Software | Visualisierung |

Lizenzinformation

| | |
|---|---|
| Art der Lizenz | Laufzeitlizenz |

Funktionalität

| | |
|---|---|
| Grundfunktionalität | Know-how-Schutz und Sicherheit durch Verschlüsselung der Projekte |
| | Echtzeit-Datenbank-Ankopplung mit ODBC an MS ACCESS, MS EXCEL und SQL-Server |
| | FDA CFR 21 Part 11 kompatibel |
| Erweiterte Funktionalität | Web-Client-Fähigkeit |
| | Networking |
| Integrierte Funktion | Onlineprojektierung |
| | Passwortschutz |
| | Sprachumschaltung |
| | Networking |
| | Web-Client |
| Anzahl der I/O-Punkte | 128 |
| Anzahl Clients | 1 |

Systemvoraussetzungen

| | |
|---|---|
| Prozessor | Intel® Celeron® / Pentium® 1,6 GHz |
| Festplattenspeicher | min. 1 GByte (empfohlen: 2 GByte) |
| Hauptspeicher | min. 1 GByte (2 GByte bei Windows Vista und Windows 7) |
| Unterstützte Browser | Internet Explorer ab Version 5.5 |
| Unterstützte Landessprachen | deutsch, englisch, französisch, italienisch |
| Bildschirmauflösung | 1024 x 768 Pixel (XGA) |

Systemvoraussetzung Entwicklungsumgebung

| | |
|---|---|
| Bediengeräte | Tastatur, Maus |
| Betriebssystem | Windows® 11 |
| | Windows® 10 |
| | Windows® 8.1 |
| | Windows® 8 |
| | Windows® 7 |
| | Windows® Embedded Standard 7 |
| | Windows® Server 2019 |
| | Windows® Server 2016 |
| | Windows® Server 2012 R2 |

| | |
|---|---|
| | Windows® Server 2012 |
| | Windows® Server 2008 R2 |
| | Windows® Server 2008 |
| | Windows® Server 2003 |

Systemvoraussetzung Laufzeitumgebung

| | |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows® 11 |
| | Windows® 10 |
| | Windows® 8.1 |
| | Windows® 8 |
| | Windows® 7 |
| | Windows® Embedded Standard 7 |
| | Windows® XP Embedded |
| | Windows® Server 2019 |
| | Windows® Server 2016 |
| | Windows® Server 2012 R2 |
| | Windows® Server 2012 |
| | Windows® Server 2008 R2 |
| | Windows® Server 2008 |
| | Windows® Server 2003 |
| | Windows® CE 5.0 |
| | Windows® CE 6.0 |
| | Windows® Mobile |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27242502 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC001416 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 43231500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de