UPR/ 2 - Verrastung

3045567

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3045567

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Verrastung, Breite: 10 mm, Höhe: 39,8 mm, Polzahl: 2, Farbe: orange

Ihre Vorteile

- In allen Steckervarianten einsetzbar
- Wird außen in das Steckergehäuse eingerastet und hakt beim Aufrasten des Steckers in das Klemmengehäuse ein

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3045567
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	BA
Produktschlüssel	BE114Z
GTIN	4046356055765
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,214 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,053 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial
Polzahl	2

Maße

Breite	10 mm
Höhe	39,8 mm

Materialangaben

Farbe	orange (RAL 2003)
Material	PA-GF
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	115 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	65 °C

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,001 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de