HV M12/1-VS 2 - Verbindungselement

3049631

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3049631

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Verbindungselement, Tiefe: 4 mm, Breite: 25 mm, Höhe: 62 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3049631
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BA
Produktschlüssel	BE4Z2X
GTIN	4046356313520
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	46,02 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	46,02 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Brücke
Polzahl	2

Anschlussdaten

Belastungsstrom maximal	269 A

Maße

Breite	25 mm
Höhe	62 mm
Tiefe	4 mm
Bohrlochabstand	34 mm
Bohrlochdurchmesser	12,6 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Kupfer

Mechanische Eigenschaften

Technische Daten

Bohrlochabstand	34 mm

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de