AP RSC - Abdeckprofil

3058017

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3058017

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abdeckprofil, zum Abdecken von Klemmenleisten, wird direkt auf die Klemmen der Baureihe RBO... und RSC... aufgerastet. Lieferlänge: 1 m

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3058017
Verpackungseinheit	10 m
Mindestbestellmenge	1 m
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	BE61ZX
GTIN	4046356520317
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	190 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	190 g
Zolltarifnummer	39162000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abdeckprofil

Maße

Breite	53,3 mm
Höhe	1000 mm
Tiefe	18,1 mm
Länge	1 m

Materialangaben

Farbe	transparent
Material	PVC

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de