

# FUSE 10,3X38 15A PV A - Sicherung



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3062784>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sicherung, für die Photovoltaik- Industrie nach UL 2579, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 15 A, Höhe: 38 mm, Durchmesser: 10,3 mm, Farbe: weiß

## Ihre Vorteile

- Einsatz in PV-Strängen bis 1000 V DC Nennspannung
- Konzipiert gemäß der Photovoltaik-Norm UL 2579
- 10 x 38 Midget-Sicherungen zum zuverlässigen Schutz von PV-Modulen und deren Leitungssystem

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3062784
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BA
Produktschlüssel	BE1Z4X
GTIN	4046356768221
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,13 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,82 g
Zolltarifnummer	85361050
Ursprungsland	SI

# FUSE 10,3X38 15A PV A - Sicherung



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3062784>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sicherung
------------	-----------

### Elektrische Eigenschaften

Sicherung	15 A Midget / 10,3 x 38
-----------	-------------------------

#### Schmelzsicherung

Verlustleistung	2,2 W
Verlustleistung $0,7 \times I_N$	1 W
Schmelzintegral $I^2t$	49 A <sup>2</sup> s
Ausschaltintegral $I^2t$	145 A <sup>2</sup> s

### Anschlussdaten

Anschluss gemäß Norm	IEC 60269-6
Nennstrom	15 A
Nennspannung	1000 V DC

### Maße

Höhe	38 mm
Durchmesser	10,3 mm

### Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
-------	-----------------

### Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC 60269-6
----------------------	-------------

# FUSE 10,3X38 15A PV A - Sicherung



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3062784>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3062784>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00724



**UL Listed**

Zulassungs-ID: E360477

	Nennspannung $U_N$	Nennstrom $I_N$	Querschnitt AWG	Querschnitt $\text{mm}^2$
keine				
	1000 V	-	-	-

# FUSE 10,3X38 15A PV A - Sicherung



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3062784>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27142002
ECLASS-15.0	27142002

### ETIM

ETIM 10.0	EC002704
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

# FUSE 10,3X38 15A PV A - Sicherung



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3062784>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)