

C-RC 70/M6 DIN - Ringkabelschuh



3240115

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240115>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Ringkabelschuh, unisoliert, 70 mm², M6



Ihre Vorteile

- Zur optimalen Vercrimpung stehen Ihnen die CRIMPFOX-RC...-Werkzeuge aus unserem CRIMPFOX-Quetschzangen-Programm zur Verfügung
- Die hartgelötete Presszone ermöglicht höchste Leiterauszugswerte
- Die Ringkabelschuhe ohne Kunststoffhülse bestehen aus hochwertigem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung für einen maximalen Korrosionsschutz

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240115
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	BH3422
GTIN	4046356453325
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	26,526 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	26,526 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	CN

C-RC 70/M6 DIN - Ringkabelschuh

3240115

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240115>




Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produktfamilie	Ringkabelschuhe unisoliert
Produkteigenschaft	Design nach DIN 46234
	Hartgelötet
	Galvanisch verzинnt

Maße

Maßzeichnung	
Breite	22 mm
Hülsenlänge	49 mm
Länge Isolierstoffhülse	18 mm
Abisolierlänge maximal	21 mm
Abstand Mitte-Isolierstoffhülse	20 mm
Materialstärke min.	2 mm
Innenmaß Isolierkragen	13 mm
Innenmaß	
Innendurchmesser	6,5 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Kupfer
Beschichtung	verzinkt

Mechanische Eigenschaften

Technische Daten	
Hülsenlänge	49 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	110 °C

Normen und Bestimmungen

Design nach Norm	DIN 46234
------------------	-----------

C-RC 70/M6 DIN - Ringkabelschuh




3240115

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240115>

Zeichnungen

Maßzeichnung



C-RC 70/M6 DIN - Ringkabelschuh

3240115

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240115>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 10.0	EC001052
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RC 70/M6 DIN - Ringkabelschuh

3240115

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240115>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de