WP-SC BRASS WP PVC 10 - Kabelschutz Endtülle

3241072

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241072

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Endtüllen als Kabelschutz, aus Messing, für WP-STEEL PVC C

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3241072
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DSA
GTIN	4046356712156
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,478 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,478 g
Zolltarifnummer	74122000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzkappe

Maße

Durchmesser	10 mm

Innenmaß

Innendurchmesser	6 mm

Materialangaben

Material	Messing
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 250 °C

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27430316
ECLASS-15.0	27430316

ETIM

ETIM 10.0	EC000519

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	7d473497-c4be-4d0c-bdd1-38b552e36e6f

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	1,045 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de