

WP-FS IP68 M16 - Flachdichtung

3241161

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241161>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Flachdichtung, Material: Perbunan, Schutzart: IP68, Farbe: schwarz, Innendurchmesser: 16 mm



Ihre Vorteile

- Die Flachdichtringe aus Perbunan dienen der Abdichtung der Schutzschlauchverschraubungen auf unebenen Oberflächen
- Es werden Schutzarten bis IP 68 erreicht.

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 3241161 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | AF7DSA |
| GTIN | 4046356785679 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,58 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,574 g |
| Zolltarifnummer | 40169300 |
| Ursprungsland | DE |

WP-FS IP68 M16 - Flachdichtung

3241161

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241161>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|-----|
| Gewindeart | M16 |
|------------|-----|

Maße

| | |
|-------------|--------|
| Höhe | 1,8 mm |
| Durchmesser | 23 mm |
| Wandstärke | 1,8 mm |

Innenmaß

| | |
|------------------|-------|
| Innendurchmesser | 16 mm |
|------------------|-------|

Materialangaben

| | |
|---------------|--------------------------|
| Material | Perbunan |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Schutzart | IP68 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 120 °C |

WP-FS IP68 M16 - Flachdichtung

3241161

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241161>



Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430319 |
| ECLASS-15.0 | 27430319 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001181 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

WP-FS IP68 M16 - Flachdichtung

3241161

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241161>



Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,063 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de