WP-OR M20 - Dichtring

3241190

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241190

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Dichtring, für Gewinde M20, Farbe: schwarz



Ihre Vorteile

- Die O-Ringe aus Perbunan ermöglichen durch ihre Eigenschaften wie Beständigkeit gegen Öl und die Abdichtung gegen Wasser und Staub ein großes Einsatzspektrum

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3241190
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DSA
GTIN	4046356785969
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,28 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,28 g
Zolltarifnummer	40169300
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Dichtung
Gewindeart	M20

Maße

Höhe	2 mm
Gewindeart Anschlussseite	M20

Innenmaß

Innendurchmesser	18 mm

Materialangaben

Material	Perbunan

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 120 °C

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27430319
ECLASS-15.0	27430319

ETIM

ETIM 10.0	EC001181

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,057 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de