

# ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband



5060935

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5060935>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschrifftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 6,15 mm

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5060935
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	BH
Produktschlüssel	BG2112
GTIN	4017918096168
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,377 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,357 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

# ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband



5060935

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5060935>

## Technische Daten

### Hinweise

Allgemein	CMS beschriftbar
-----------	------------------

### Artikeleigenschaften

Rastermaß	6,2 mm
-----------	--------

### Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	1000
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	10
Anzahl der Kennzeichnungsstreifen	100
Nutentyp	hoch

### Maße

Breite	6,15 mm
Höhe	10,50 mm
Tiefe	4,20 mm
Rastermaß	6,2 mm

### Textfeld

Textfeldbreite	6,15 mm
Textfeldhöhe	10,5 mm

### Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung)
-------------------	--

#### Wischfestigkeit der Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen)

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

### Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

# ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband



5060935

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5060935>

## Montage

Montageart

verrasten

# ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband





5060935

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5060935>

## Zeichnungen

Schemazeichnung



# ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband



5060935

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5060935>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

### ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband



5060935

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5060935>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

### EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,012 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)