

CMS-VAC-W5 - Vakuum-Aggregat



5066612

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5066612>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Vakuumaggregat, Saugleistung: 7,4 m³/h, Motorleistung: 0,37 kW, Betriebsspannung: 230 V AC/ 50 Hz

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5066612
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BGS12Y
GTIN	4017918097493
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	15.700 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	15.700 g
Zolltarifnummer	84662098
Ursprungsland	DE

CMS-VAC-W5 - Vakuum-Aggregat

5066612

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5066612>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Drucksystemzubehör
------------	--------------------

Materialangaben

Farbe	silberfarben
-------	--------------

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19140191
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001675
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de