BLUEMARK MAG AI-WM - Magazin

5146567

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5146567

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Magazin für BLUEMARK-Drucker, zur Aufnahme von 0,5 mm^2 ... 1,5 mm^2-Aderendhülsen mit beschriftbarem Isolierkragen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5146567
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BM
Produktschlüssel	BG121Z
GTIN	4046356547567
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	47 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	47 g
Zolltarifnummer	90179000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Magazin

Maße

Breite	76 mm
Höhe	120 mm
Tiefe	4 mm

Materialangaben

Farbe	grau

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19140615
ECLASS-15.0	19140615

ETIM

ETIM 10.0	EC001675

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de