# US-EMLP-HA (60X30) SR - Marcador de plástico

0830991

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830991

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Marcador de plástico, Tarjeta, plata, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 4, altura del campo de texto: 30 mm, anchura del campo de texto: 60 mm

## Sus ventajas

- Los marcadores en forma de tarjetas unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y económica con THERMOMARK CARD
- Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
- La familia de rotulación UniSheet US-EMLP ... ofrece marcadores de aparatos autoadhesivos de gran adherencia

## Datos comerciales

| | |
|---|---|
| Código de artículo | 0830991 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | BG2419 |
| Clave de producto | BG2419 |
| GTIN | 4046356949613 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 19,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 17,24 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39199080 |
| País de origen | DE |

# Datos técnicos

## Propiedades del artículo

| | |
|---|---|
| Tipo de producto | Gerätemarker |
| Característica del producto | altamente adhesivo |

### Rotulación

| | |
|---|---|
| Número de índices individuales | 4 |
| Número de etiquetas individuales por línea | 1 |
| Tecnología de marcado | Transferencia térmica para esteras y tarjetas, tecnología LED UV |

## Montaje

| | |
|---|---|
| Tipo de montaje | pegado |

## Datos del material

| | |
|---|---|
| Grosor de lámina | 500 µm |
| Grosor de pegamento | 130 µm |
| Adhesivo | Acrilato |
| Color | plateado |
| Material | PVC |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Sustancias contenidas | Sin silicona |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 20 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
| Período de conservación | 1 año |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura | 59,7 mm |
| Altura | 29,8 mm |
| Profundidad | 0,63 mm |

### Campo de texto

| | |
|---|---|
| Anchura del campo de texto | 60 mm |
| Altura del campo de texto | 30 mm |

## Normas y especificaciones

| | |
|---|---|
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

## Clasificaciones

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC001288 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es