

ME MAX 22,5 DKL TRANS - Tapa de la carcasa



2890386

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2890386>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Caja para carril DIN, Tapa, anchura: 22,6 mm, altura: 75,25 mm, profundidad: 5,5 mm, color: transparente



Sus ventajas

- Montaje sin herramientas sencillo

Datos comerciales

| | |
|---|---------------|
| Código de artículo | 2890386 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | ACHABZ |
| Clave de producto | ACHABZ |
| GTIN | 4046356079266 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 5,21 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |

ME MAX 22,5 DKL TRANS - Tapa de la carcasa



2890386

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2890386>

Datos técnicos

Notas

| | |
|-------------------------|---|
| Indicaciones de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
|-------------------------|---|

Propiedades del artículo

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Tipo de producto | Cubierta |
| Tipo de carcasa | Caja para carril DIN |
| Tipo de carcasa | Carcasas modulares |
| Serie de carcasas | ME-MAX |
| Familia de productos | ME MAX 22,5.. |
| Orificio de ventilación disponible | no |

Dimensiones

| | |
|-------------|----------|
| Anchura | 22,6 mm |
| Altura | 75,25 mm |
| Profundidad | 5,5 mm |

Datos del material

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Color (Tapa de carcasa) | transparente |
| Material Tapa de caja | PC |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| CTI según IEC 60112 | 250 |
| Material aislante | IIIa |
| Características de la superficie | no tratado |


ME MAX 22,5 DKL TRANS - Tapa de la carcasa



2890386

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2890386>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2890386>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

ME MAX 22,5 DKL TRANS - Tapa de la carcasa



2890386

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2890386>

Clasificaciones

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

ME MAX 22,5 DKL TRANS - Tapa de la carcasa



2890386

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2890386>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--|-----------------------|

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es