THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Ruban encreur

0801358

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801358

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Ruban encreur, pour imprimantes à rouleaux destinées à l'impression des groupes de produits WMS..., WMS-2 HF... et WMTB HF-HP, longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 110 mm, coloris: noir (RAL 9005)

Données commerciales

Référence	0801358
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG1223
Product key	BG1223
GTIN	4046356632836
Poids par pièce (emballage compris)	322 g
Poids par pièce (hors emballage)	319,2 g
Numéro du tarif douanier	96121010
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Ruban encreur
Éléments fournis	Ruban encreur

Repérage

Technologie de marquage	Transfert thermique

Propriétés du système

Système d'exploitation	sans système d'exploitation

Dimensions

Largeur	110 mm
Longueur	300 m
Longueur du rouleau	300 m

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau	Encre compatible avec la polyoléfine

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

ETIM

ETIM 10.0	EC001694

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr