


SS-ZB YE CUS - Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur



0824471

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824471>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur, à commander : par bandes, yellow (RAL 1018), impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 20 mm, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 20 mm

Données commerciales

Référence	0824471
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BG8112
Product key	BG8112
GTIN	4046356355223
Poids par pièce (emballage compris)	1,76 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,244 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

SS-ZB YE CUS - Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur



0824471

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824471>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repère de bornes
Pas	20 mm

Repérage

Type de rainure	élevé
Technologie de marquage	Traceur

Dimensions

Largeur	8 mm
Pas	20 mm
Longueur	20 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	20 mm
Hauteur du champ de texte	8 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	jaune (RAL 1018)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau embase	PA
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
---------------------------	---

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

Montage

Type de montage	encliquetage dans la rainure de repérage plate
-----------------	--

SS-ZB YE CUS - Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur



0824471

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824471>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SS-ZB YE CUS - Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur



0824471

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824471>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr