

GBS 3,5-25X12 - Etiquette de repérage de groupes de BJ pour repérage des modules



0830292

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830292>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Etiquette de repérage de groupes, encliquetable au centre des blocs de jonction Push-in ...
1,5/S,
surface utile 25 x 12 mm, pas de 3,5 mm, repérage avec EML (25,4 x 12,7)R

La figure illustre un article similaire

Avantages

- Encliquetable sur tous les bloc de jonction avec rainure centrale haute
- Grande surface de repérage avec étiquettes ou manuellement avec B-STIFT ou X-PEN
- Marquage de groupes compact directement sur le bloc de jonction

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 0830292 |
| Conditionnement | 100 Unité(s) |
| Commande minimum | 100 Unité(s) |
| Clé de vente | BG211A |
| Product key | BG211A |
| GTIN | 4046356714853 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,623 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | DE |

GBS 3,5-25X12 - Etiquette de repérage de groupes de BJ pour repérage des modules



0830292

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830292>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de produit | Repère de bornes |
| Pas | 3,5 mm |

Dimensions

| | |
|------------|----------|
| Largeur | 14,00 mm |
| Hauteur | 28,05 mm |
| Profondeur | 23,30 mm |
| Pas | 3,5 mm |

Champ de texte

| | |
|---------------------------|-------|
| Largeur du champ de texte | 25 mm |
| Hauteur du champ de texte | 12 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Matériau embase | PA |
| Composants | exempt de silicone et d'halogène |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|-------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 120 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |

Montage

| | |
|-----------------|-------------|
| Type de montage | encliqueter |
|-----------------|-------------|

GBS 3,5-25X12 - Etiquette de repérage de groupes de BJ pour repérage des modules



0830292

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830292>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002248 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

GBS 3,5-25X12 - Etiquette de repérage de groupes de BJ pour repérage des modules



0830292

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830292>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr