# CF CRIMPHANDY 0,5 SET - Kit d'outillage

1003673

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003673

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Identique à la figure

Kit comprenant : Crimphandy avec batterie, chargeur, pince coupe-câble, déflecteur de déchets 2x, outil d'entretien, ruban d'embouts, mallette robuste, CRIMPHANDY CUTTER et un étui à outils

## Description du produit

Kit comprenant : Crimphandy 0,5 $mm^2$, y compris batterie, chargeur, pince coupe-câble CUTFOX 12, déflecteur de déchets 2x , outil d'entretien pour le dépannage et un ruban d'embouts 0,5 $mm^2$, rangés dans une mallette solide. Un CRIMPHANDY CUTTER, des embouts en bande, 0,5 $mm^2$, 100 bandes avec 50 embouts par bande et un étui à outils sont également fournis

## Avantages

- Résultats optimaux et constants grâce aux fonctions de contrôle automatiques
- Utilisation mobile illimitée grâce au fonctionnement sur batterie et au magasin de stockage
- Le Crimphandy : une innovation dans le domaine des installations de commutation. Avec l'automate manuel mobile, il ne vous faut au maximum que 2 secondes pour dénuder et sertir vos conducteurs, 75 % de temps en moins qu'auparavant

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1003673 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH3521 |
| Product key | BH3521 |
| GTIN | 4055626471563 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 4□019 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2□170 g |
| Numéro du tarif douanier | 84672920 |
| Pays d'origine | DE |

# CF CRIMPHANDY 0,5 SET - Kit d'outillage

1003673

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003673

## Ce kit comprend

### CF CRIMPHANDY 0,5 - Automate à dénuder et à sertir

1212463

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212463



Automate à dénuder et à sertir mobile, outil de service, pièce de rechange (déflecteur de déchets), outil de coupe (CUTFOX 12), ruban d'embouts

### AI 0,5-8 WH-S - Embout

1212521

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212521



Embouts en bande, 0,5 $mm^2$, longueur d'embout 8 mm, avec collets en plastique, conformes à DIN 46228-4, coloris blanc, équipés d'une extrémité fonctionnelle pour un traitement sûr et convivial avec Crimphandy, 20 bandes de 50 embouts chacune.

## CF CRIMPHANDY CUTTER - Accessoires pour outils et automates

1212520

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212520



Unité de coupe, pour CF CRIMPHANDY, pour câbles en cuivre flexibles de 0,5 $mm^2$ ... 1,5 $mm^2$, y compris bac à déchets

## TOOL-ZIPCASE EMPTY - Sacoche porte-outils, non équipée

1005050

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1005050

Etui à outil, non équipé



## CF CRIMPHANDY/CHARGER - Chargeur

1212519

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212519



Appareil de charge de rechange, pour tension secteur de 100 V... 240 V AC, durée de charge courte, résistant aux courts-circuits, protégé contre l'inversion de polarité, voyant d'état de fonctionnement

## CF CRIMPHANDY 0,5/SERVICE-TOOL - Outil de montage

1212787

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212787



Outil de maintenance, pour CF-CRIMPHANDY 0,5, pour réparer les dysfonctionnements

# CF CRIMPHANDY 0,5 SET - Kit d'outillage

1003673

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003673

## CF CRIMPHANDY/ACCU - Module accu

1212518

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212518

Batterie de rechange pour CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 V, 0,8 Ah



## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Jeu d'outils |
| Contenu dans le kit | 1212515 CF CRIMPHANDY 0,5/GP2 |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Plage de fréquence | 60 Hz |
| Consommation de puissance | 20 W |

Alimentation

| | |
|---|---|
| Plage de tension d'alimentation | 7,4 V DC |

### Caractéristiques de raccordement

| | |
|---|---|
| Longueur à dénuder | 10,8 mm |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 43 mm |
| Hauteur | 70 mm |
| Longueur | 205 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | noir (RAL 9005) |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002778 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(c)-I |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-25 |
| | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 26d1525e-457a-45e8-9bec-5f4aa747d709 |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr