

BM ID-DUMMY CARTR. CY - Cartouche couleur



1044352

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044352>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Cartouche factice cyan pour le transport



Données commerciales

Référence	1044352
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG121Z
Product key	BG121Z
GTIN	4055626622439
Poids par pièce (emballage compris)	111,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	111 g
Numéro du tarif douanier	84439990
Pays d'origine	DE

1044352

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044352>

Caractéristiques techniques

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Conditions de stockage conseillées

0 °C ... 20 °C, il est recommandé de stocker ces produits dans leur emballage d'origine dans un endroit frais et sec.

1044352

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044352>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19140192
ECLASS-15.0	19140192

ETIM

ETIM 10.0	EC001675
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %