

UM-BASIC 108-PROFIL L 90,5 KMGY - Profilé



1091492

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1091492>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage avec les éléments latéraux, verrouillage avec le socle, Profil de base, largeur du profilé (intérieure): 108 mm, longueur: 905 mm, profondeur: 19,8 mm



L'illustration représente l'une des versions de l'article

Avantages

- Différents profilés de base avec trois niveaux de circuits imprimés chacun
- Capots modulaires avec différentes géométries, positionnables au choix
- Compatibilité avec un grand nombre de techniques de raccordement standard
- Grande facilité de montage des appareils grâce au montage à clipser (assemblage des éléments latéraux sans outil)
- Grande flexibilité grâce à des capots de protection positionnables au choix

Données commerciales

Référence	1091492
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ACHDAD
Product key	ACHDAD
GTIN	4055626904733
Poids par pièce (emballage compris)	59,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	53,2 g
Numéro du tarif douanier	39162000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Instructions de montage	Veillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement.
-------------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Élément inférieur de boîtier
Type de boîtier	Boîtier pour profilé extrudé
Type de boîtier	Boîtier en profilé extrudé
Série de boîtiers	UM-BASIC
Gamme de produits	UM-BASIC
Ouverture de ventilation disponible	non

Dimensions

Profondeur	19,8 mm
Longueur	905 mm

Dimensions intérieures

Largeur du profilé (intérieure)	108 mm
---------------------------------	--------

Indications sur les matériaux

Couleur (Profil)	gris clair (RAL 7035)
Matériau Profil	PVC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-15 °C ... 50 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 50 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 50 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	95 %

Indications concernant le circuit imprimé

Nombre de supports de circuits imprimés	3
Type de fixation de circuits imprimés	Insertion/fixation avec éléments supplémentaires

Montage

Type de montage	Verrouillage avec les éléments latéraux, verrouillage avec le socle
Position de montage	parallèlement au rail DIN

UM-BASIC 108-PROFIL L 90,5 KMGY - Profilé



1091492

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1091492>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1091492>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E240868

UM-BASIC 108-PROFIL L 90,5 KMGY - Profilé



1091492

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1091492>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1091492

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1091492>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr