

BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - Mémoire



1147738

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1147738>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



60 GB M.2 MLC SSD KIT est représenté

Kit SSD M.2 de 64 Go pour PC industriel BL2 1500, répartiteur de chaleur, étrier et pastilles thermiques sont inclus

Description du produit

Kit SSD M.2 de 64 Go pour IPC BL2 1500. Répartiteur de chaleur, étrier et pastilles thermiques compris.

Données commerciales

Référence	1147738
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRBABZ
Product key	DRBABZ
GTIN	4063151140311
Poids par pièce (emballage compris)	36,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	36 g
Numéro du tarif douanier	84717098
Pays d'origine	TW

BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - Mémoire

1147738

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1147738>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit

Support de stockage

BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - Mémoire



1147738

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1147738>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-15.0	27242212

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---