CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Kit de développement

1164787

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164787

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Kit PTFIX dans la mallette pratique Sortimo L-BOXX 102. 72 blocs répartiteurs, entre autres avec contact d'alimentation à section assignée de 10 mm^2 et contacts de prise à section assignée de 4 mm^2, 20 monoblocs section à assignée de 2,5 mm^2, 53 adaptateurs de rail DIN, 16 brides à vis, ponts enfichables et matériel de repérage

Données commerciales

Référence	1164787
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BEA191
Product key	BEA191
GTIN	4063151179038
Poids par pièce (emballage compris)	4☐758 g
Poids par pièce (hors emballage)	4☐758 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Kit de développement

1164787

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164787

Ce kit comprend

PTFIX 10/12X4 GY - Bloc distributeur

3273878

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3273878



Bloc distributeur, Module de base avec alimentation, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 13, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm^2, Dérivation, section : 0,2 mm^2 - 6 mm^2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 10 mm^2, section : 0,5 mm^2 - 10 mm^2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: gris

PTFIX 10/12X4 BU - Bloc distributeur

3273880

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3273880




Bloc distributeur, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 13, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm^2, Dérivation, section : 0,2 mm^2 - 6 mm^2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 10 mm^2, section : 0,5 mm^2 - 10 mm^2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: bleu

PTFIX 10/12X4 RD - Bloc distributeur

3273882

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3273882




Bloc distributeur, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 13, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm^2, Dérivation, section : 0,2 mm^2 - 6 mm^2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 10 mm^2, section : 0,5 mm^2 - 10 mm^2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: rouge

PTFIX 10/12X4 GNYE - Bloc distributeur

1153438

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1153438



Bloc distributeur, Bloc de jonction de base avec alimentation sans fonction de conducteur de protection, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 13, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm^2, Dérivation, section : 0,2 mm^2 - 6 mm^2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 10 mm^2, section : 0,5 mm^2 - 10 mm^2, type de montage: Volant, coloris: vert/jaune

CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Kit de développement

1164787

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164787

PTFIX 6X4 GY - Bloc distributeur

3273790

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3273790



Bloc distributeur, Bloc de jonction de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,2 mm^2 - 6 mm^2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: gris

PTFIX 6X4 BU - Bloc distributeur

3273792

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3273792



Bloc distributeur, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,2 mm^2 - 6 mm^2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: bleu

PTFIX 6X4 RD - Bloc distributeur

3273794

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3273794




Bloc distributeur, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,2 mm^2 - 6 mm^2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: rouge

PTFIX 6X4 GNYE - Bloc distributeur

1154139

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1154139



Bloc distributeur, Bloc de jonction de base avec alimentation sans fonction de conducteur de protection, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,2 mm^2 - 6 mm^2, type de montage: Volant, coloris: vert/jaune

CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Kit de développement

1164787

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164787

PTFIX 2X2,5 GY - Monobloc

1028067

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1028067



Monobloc, Bloc de jonction de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm^2 - 4 mm^2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: gris

PTFIX 2X2,5 BU - Monobloc

1028068

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1028068



Monobloc, Bloc de jonction de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm^2 - 4 mm^2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: bleu

CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Kit de développement

1164787

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164787

PTFIX 2X2,5 RD - Monobloc

1028069

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1028069



Monobloc, Bloc de jonction de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm^2 - 4 mm^2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: rouge

PTFIX 2X2,5 GNYE - Monobloc

1091665

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1091665



Monobloc, Bloc de jonction de base sans fonction de conducteur de protection, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm^2 - 4 mm^2, type de montage: Volant, coloris: vert/jaune

CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Kit de développement

1164787

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164787

PTFIX-NS35 - Adaptateur de rail DIN

3274054

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3274054

Adaptateur de rail DIN pour NS 35 et NS 15 destiné à recevoir des blocs FIX de 2,5 mm^2, 4 mm^2 et 10 mm^2 dans le sens vertical, couleur : gris



PTFIX-NS35A - Adaptateur de rail DIN

3274056

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3274056

Adaptateur de rail DIN pour NS 35 destiné à accueillir des blocs FIX de 2,5 mm^2 et 4 mm^2 dans le sens horizontal, couleur : gris



CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Kit de développement

1164787

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164787

PTFIX-F - Bride

3274060

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3274060



Bride, avec fixation par vis, pour le montage direct des blocs FIX de 2,5 mm^2 et 4 mm^2, profondeur: 21,7 mm, largeur: 8,6 mm, hauteur: 28,6 mm, coloris: gris, type de montage: Montage vissé

FBS 2-6 - Pont enfichable

3030336

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030336




Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 2, intensité nominale: 32 A, coloris: rouge

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Repères pour blocs de jonction

0804183:0001

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804183:0001




Carte de repérage, autocollante, impression horizontale avec la numérotation continue : 1 ... 10, ruban de repérage à 10 éléments avec 12 dizaines identiques, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, type de montage: collage

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Repères pour blocs de jonction

0804183:0011

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804183:0011




Carte de repérage, autocollante, impression horizontale avec la numérotation continue : 11 ... 20, ruban de repérage à 10 éléments avec 12 dizaines identiques, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, type de montage: collage

SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Repères pour blocs de jonction

0804374:0001

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804374:0001




Carte de repérage, autocollante, impression horizontale avec la numérotation continue : 1 ... 10, ruban de repérage à 10 éléments avec 12 dizaines identiques, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, type de montage: collage

SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Repères pour blocs de jonction

0804374:0011

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804374:0011



Carte de repérage, autocollante, impression horizontale avec la numérotation continue : 11 ... 20, ruban de repérage à 10 éléments avec 12 dizaines identiques, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, type de montage: collage

CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Kit de développement

1164787

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164787

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	PTFIX dans la mallette pratique Sortimo L-BOXX 102. À présent disponible également pour les alimentations de 10 mm². 92 blocs répartiteurs notamment avec contact d'alimentation jusqu'à 10 mm² et contact de dérivation jusqu'à 6 mm², 53 adaptateurs de rails DIN, 16 brides à vis, ponts enfichables et repérage

Propriétés du produit

Type de produit	Bloc distributeur

Dimensions

Largeur	445 mm
Hauteur	358 mm
Profondeur	118 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)

CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Kit de développement

1164787

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164787

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164787

EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505

CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Kit de développement

1164787

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164787

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Kit de développement

1164787

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164787

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr