

# SACB-8/16-L-40,0PUR SCO P - Boîtier répartiteur



1193680

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1193680>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier répartiteur

## Données commerciales

Référence	1193680
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF3CBA
Product key	AF3CBA
GTIN	4063151250102
Poids par pièce (emballage compris)	8□235 g
Poids par pièce (hors emballage)	8□235 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

1193680

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1193680>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier répartiteur
-----------------	---------------------

### Propriétés électriques

Tension nominale $U_N$	24 V DC
Courant total de référence	12 A
Intensité max. admissible par circuit	2 A
Intensité max. admissible par prise	4 A

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67

# SACB-8/16-L-40,0PUR SCO P - Boîtier répartiteur



1193680

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1193680>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440108
ECLASS-15.0	27440108

### ETIM

ETIM 10.0	EC002585
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %