

RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL - Adaptateur



1205351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205351>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Répartiteur RJ45 passif avec trois connecteurs femelles montés en parallèle et la terre fonctionnelle en option

Données commerciales

Référence	1205351
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CMIIZ9
Product key	CMIIZ9
GTIN	4063151272364
Poids par pièce (emballage compris)	120,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	100 g
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

1205351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205351>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur
-----------------	------------

Interfaces

Nombre d'interfaces	3
Type de raccordement	RJ45
Physique de transmission	CAT 2 (Twisted-Pair)
Topologie	Étoile
Distance de transmission	2,4 m

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	50 mm
Hauteur	128 mm
Profondeur	52 mm
Profondeur (Profondeur de l'appareil (montage sur rail DIN))	49 mm (Profondeur de l'appareil (montage sur rail DIN))

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
-------------------------------------	----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 55 °C
Hauteur d'utilisation	4000 m

RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL - Adaptateur



1205351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205351>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19170112
ECLASS-15.0	19170112

ETIM

ETIM 10.0	EC001128
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

1205351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205351>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr