CRIMPFOX-RCT 25-1 - Pince à sertir

1212066

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212066

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir de cosses tubulaires CU non isolées (DIN 46235), 10 mm^2 ... 25 mm^2, sertissage HEX

Avantages

- Les CRIMPFOX-RC 10 et ...RCT 25-1 complètent la gamme de pinces à sertir pour cosses non isolées et cosses tubulaires isolées.
- Toutes les pinces dans ce design réduisent l'effort de 25 % lors du sertissage

Données commerciales

Référence	1212066
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3133
Product key	BH3133
GTIN	4046356454063
Poids par pièce (emballage compris)	661,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	661,6 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage HEX
Caractéristiques du produit	Sertissage de connecteurs normalisés selon la norme DIN 46235
	Jusqu'à 25 % de réduction de la force d'actionnement

Emplacement de sertissage 1

Section max.	10 mm²
AWG max.	8
Diamètre extérieur	7,00 mm
Diamètre intérieur	4,50 mm

Emplacement de sertissage 2

Section max.	16 mm²
AWG max.	6
Diamètre extérieur	8,50 mm
Diamètre intérieur	5,50 mm

Emplacement de sertissage 3

Section max.	25 mm²
AWG max.	4
Diamètre extérieur	10,00 mm
Diamètre intérieur	7,00 mm

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	10 mm² ... 25 mm²
Section AWG	7 ... 2/0

Dimensions

Largeur	25 mm
Hauteur	68 mm
Longueur	256 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212066

EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr