

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Pince à sertir



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212066>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir de cosses tubulaires CU non isolées (DIN 46235), 10 mm<sup>2</sup> ... 25 mm<sup>2</sup>, sertissage HEX

## Avantages

- Les CRIMPFOX-RC 10 et ...RCT 25-1 complètent la gamme de pinces à sertir pour cosses non isolées et cosses tubulaires isolées.
- Toutes les pinces dans ce design réduisent l'effort de 25 % lors du sertissage

## Données commerciales

Référence	1212066
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3133
Product key	BH3133
GTIN	4046356454063
Poids par pièce (emballage compris)	661,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	661,6 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"
---------------------------	---

### Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage HEX
Caractéristiques du produit	Sertissage de connecteurs normalisés selon la norme DIN 46235
	Jusqu'à 25 % de réduction de la force d'actionnement

#### Emplacement de sertissage 1

Section max.	10 mm <sup>2</sup>
AWG max.	8
Diamètre extérieur	7,00 mm
Diamètre intérieur	4,50 mm

#### Emplacement de sertissage 2

Section max.	16 mm <sup>2</sup>
AWG max.	6
Diamètre extérieur	8,50 mm
Diamètre intérieur	5,50 mm

#### Emplacement de sertissage 3

Section max.	25 mm <sup>2</sup>
AWG max.	4
Diamètre extérieur	10,00 mm
Diamètre intérieur	7,00 mm

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	10 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup>
Section AWG	7 ... 2/0

### Dimensions

Largeur	25 mm
Hauteur	68 mm
Longueur	256 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Pince à sertir



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212066>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212066>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Pince à sertir



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212066>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Pince à sertir



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212066>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)