CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE - Douille à sertir

1212319

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212319

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matrice (paire) pour CRIMPFOX-C120, pour cosses tubulaires cuivre 10 + 70 mm^2, sertissage WM

Données commerciales

Référence	1212319
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH313Z
Product key	BH313Z
GTIN	4046356454650
Poids par pièce (emballage compris)	135,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	135,8 g
Numéro du tarif douanier	82079091
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matrice
Sertissage	Sertissage HEX
Caractéristiques du produit	Pièce de rechange pour la pince à sertir CRIMPFOX-C120
Section min.	10 mm²
Section max.	70 mm²
AWG min.	7
AWG max.	2/0

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	10 mm² ... 70 mm²

Indications sur les matériaux

Coloris	noir

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212319

EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	21043892
ECLASS-13.0	21043892

ETIM

ETIM 10.0	EC011822

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	5,87 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr