

HC-B24-SP-CBK - Joint profilé



1411482

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411482>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNEC EVO de type B24, conducteur



Données commerciales

Référence	1411482
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7APZ
Product key	AF7APZ
GTIN	4046356932820
Poids par pièce (emballage compris)	4,12 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,92 g
Numéro du tarif douanier	40169300
Pays d'origine	CN

HC-B24-SP-CBK - Joint profilé

1411482

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411482>




Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Joint
Application	pour châssis

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	43,8 mm
Hauteur	3800 mm
Longueur	120 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	NBR, conducteur
Matériau du joint	NBR

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

Montage

Instructions de montage	Le joint de rechange doit être collé avec de la colle Loctite 454.
	Pour boîtiers HC-EVO-B24...AL et HC-STA-B24...AL


HC-B24-SP-CBK - Joint profilé

1411482

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411482>



Dessins



Schéma

HC-B24-SP-CBK - Joint profilé

1411482

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411482>



Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411482>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B24-SP-CBK - Joint profilé

1411482

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411482>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	23071590
ECLASS-15.0	27440292

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

HC-B24-SP-CBK - Joint profilé



1411482

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411482>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr