

1418127

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418127>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porte-contacts, 3-pôles, connecteur femelle, coudé, M8, A-codage, Picots de soudage

Données commerciales

Référence	1418127
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	ABQYAA
Product key	ABQYAA
GTIN	4055626133683
Poids par pièce (emballage compris)	2,65 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,65 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

1418127

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418127>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Elément de contact
Nombre de pôles	3
Détrompage	A
Type de filetage	M8

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Picots de soudage
----------------------	-------------------

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	coudé
Type de filetage tête	M8
Détrompage	A

Classifications

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------