

MACX SET-TVFKC 2-POLE - Jeu de fiches



1584383

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584383>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Kit de connecteurs TVFKC pour appareils MACX non Ex i, avec connecteurs 2 pôles



Données commerciales

Référence	1584383
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK111Z
Product key	DK111Z
GTIN	4067923077980
Poids par pièce (emballage compris)	22,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	22 g
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

1584383

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584383>

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	7 mm
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 14
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,6 Nm

MACX SET-TVFKC 2-POLE - Jeu de fiches



1584383

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584383>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %