VS-08-SET1 - Cadre

1652619

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1652619

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre de montage RJ45, IP67, pour découpe de montage rectangulaire, avec joint, sans vis de fixation, avec isolant femelle RJ45, femelle sur femelle, avec couvercle de protection, version plate

Données commerciales

Référence	1652619
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNNDB
Product key	ABNNDB
GTIN	4046356028684
Poids par pièce (emballage compris)	19,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	21,5 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Cadre
Type	RJ45

Propriétés électriques

Support de transmission	Cuivre


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20

Dessins

Dessin coté



Découpe de montage

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440318

ETIM

ETIM 10.0	EC002597

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,463 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr