A-INL-M25-P-BK-V0 - Contre-écrou

1752953

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1752953

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Contre-écrou, pour filetage M25 x 1,5, coloris: noir foncé, Unité d'emballage : 10 pièces



Données commerciales

Référence	1752953
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF6ZWX
Product key	AF6ZWX
GTIN	4067923319271
Poids par pièce (emballage compris)	33,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	33 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques


Remarques

Conseil pour commander:	Condit. : 10 pièces

Propriétés du produit

Type de produit	Ecrou plat
Type de filetage	M25

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	7,4 mm
Diamètre Filetage de raccordement	25 mm
Diamètre du filetage de raccordement	25 mm
Ouverture contre-écrou	30 mm
Cote d'encoignure six-pans	33 mm
Type de filetage côté raccordement	M25 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Câble/conducteur

Absence d'halogène	oui


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 100 °C

Dessins

Dessin coté



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
ECLASS-15.0	27140807

ETIM

ETIM 10.0	EC003608

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr