

# BC 107,6 DKL R WH9016 - Couverture de boîtier



1791398

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1791398>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Couverture encliquetable (verrouillé), largeur: 107,6 mm, hauteur: 45 mm, profondeur: 8 mm, coloris: blanc signalisation (similaire à RAL 9016)

## Avantages

- Système de boîtier et de raccordement adaptés, permet un développement plus rapide des appareils
- Configuration en ligne personnalisée pour les applications variées en domotique
- Variabilité de la technologie de raccordement
- Possibilité de montage sur rail DIN ou au mur
- En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance
- Montage sans outil
- Disponible dans des pas de 1 ... 9 unités de largeur différentes (17,8 mm ... 161,6 mm)
- Conforme à la norme DIN EN 43880

## Données commerciales

Référence	1791398
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	500 Unité(s)
Clé de vente	ACHBAB
Product key	ACHBAB
GTIN	4067923417694
Poids par pièce (hors emballage)	10,758 g
Numéro du tarif douanier	84879090
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

# BC 107,6 DKL R WH9016 - Couverture de boîtier



1791398

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1791398>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Instructions de montage	Veillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement.
-------------------------	--

### Propriétés du produit

Type de produit	Capot
Type de boîtier	Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880
Type de boîtier	Boîtier d'installation modulaire pour bâtiments
Série de boîtiers	BC
Gamme de produits	BC 107,6..
Nombre (Ouvertures de raccordement)	0
Ouverture de ventilation disponible	non

### Dimensions

Largeur	107,6 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	8 mm
Graduation	6 UL

### Indications sur les matériaux

Couleur (Couverture de boîtier)	blanc signalisation (RAL 9016)
Matériau	PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

### Indications concernant le circuit imprimé

Type de fixation de circuits imprimés	Verrouillage
---------------------------------------	--------------

### Montage

Type de montage	Verrouillage avec la partie supérieure du boîtier
-----------------	---

### Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Conditionnement en carton
-------------------------	---------------------------

# BC 107,6 DKL R WH9016 - Couverture de boîtier



1791398

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1791398>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1791398>



**UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E240868

1791398

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1791398>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

1791398

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1791398>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)