

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Abonnement annuel Emalytics Niagara Cloud Service Remote pour le superviseur (licence de maintenance séparée requise)



## Données commerciales

|                  |   |
|------------------|---|
| Référence        | 1842502   |
| Conditionnement  | 1 Unité(s)  |
| Commande minimum | 1 Unité(s)  |
| Remarque         | Fabrication à la commande (pas de reprise)  |
| Clé de vente     | DRHBAA  |
| Product key      | DRHBAA  |
| GTIN             | 4067923487635   |
| Pays d'origine   | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Type de produit       | Système de gestion de bâtiment |
| Domaine d'application | Gestion technique centralisée  |

### Propriétés du système

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Type de logiciel                  | Sur site            |
| Domaine d'application du logiciel | Automatisation      |
|                                   | Analyse des données |

### Information de licence

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Type de licence     | Licence d'exécution      |
|                     | Licence de mise à niveau |
| Durée de la licence | sans objet               |

### Fonctionnalité

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Fonction intégrée                 | Acquisition de données |
|                                   | Communication          |
| Système cible                     | Serveur                |
| Automate pris en charge           | ILC 2050 BI            |
|                                   | ILC 2250 BI            |
|                                   | Catan C1 EN            |
| Nombre d'automates pris en charge | sans objet             |
| Nombre de points de données       | sans objet             |

### Configuration requise

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Langues prises en charge | allemand, anglais                     |
| Résolution d'écran       | 1024 x 768 pixel(s) ,ou plus puissant |

1842502

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1842502>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242590 |
| ECLASS-15.0 | 27242590 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001435 |
|-----------|----------|

1842502

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1842502>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)