

USBRJ 2-7 - Barre de pontage

2305538

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305538>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Barre de pontage, nombre de pôles: 2, coloris: argenté



Données commerciales

Référence	2305538
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BE1Z3X
Product key	BE1Z3X
GTIN	4017918058593
Poids par pièce (emballage compris)	6,31 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,37 g
Numéro du tarif douanier	85369095
Pays d'origine	PL

USBRJ 2-7 - Barre de pontage

2305538

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305538>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Barre de pontage
Nombre de pôles	2
Potentiels	2

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
---------	---------

Normes et spécifications

Essais	2
--------	---

USBRJ 2-7 - Barre de pontage



2305538

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305538>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %