VL PORTICO SERVER 16 CLIENT - Logiciel

2701456

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2701456

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Logiciel de téléexploitation du portail de réseaux. Permet l'affichage / la commande à distance de jusqu'à 16 PC Remote-Client connectés simultanément.

Description du produit

Portico est un logiciel de télécommande pour l'affichage du bureau d'un autre appareil électronique et l'interaction avec celui-ci via le réseau. Il dispose d'une architecture client-serveur pouvant établir une communication point à point soit entre un appareil unique et un client unique, soit entre le bureau d'un seul appareil et plusieurs clients. Un schéma d'arbitrage garantit qu'un appareil est, à un instant donné, commandé par un client unique. Dans un environnement de production, Portico peut être utilisé pour l'affichage et la commande à distance d'une machine / d'un processus au sein de l'installation. Portico peut en outre être utilisé par un OEM pour la recherche d'erreurs dans la machine ou le processus d'un client via Internet.

Données commerciales

Référence	2701456
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRBAAH
Product key	DRBAAH
GTIN	4046356771139
Poids par pièce (emballage compris)	152,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	152,5 g
Numéro du tarif douanier	85234910
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Logiciel de téléexploitation

Propriétés du système

Domaine d'application du logiciel	Télécommande du bureau

Information de licence

Type de licence	Activation

Fonctionnalité

Fonctionnalité de base	Logiciel de contrôle à distance

Configuration requise

Système d'exploitation	Windows® 7
	Windows® 10
Processeur	Atom™ ou supérieur
Disque dur	≥ 100 Moctet(s) (Minimum (client et serveur))
Mémoire principale	≥ 512 Moctet(s) (minimum)
Interfaces	≥ 100 MBit/s Ethernet-LAN
Langues prises en charge	allemand, anglais, français, espagnol, italien

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242590

ETIM

ETIM 9.0	EC001435

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43233600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr