

FLT-ISG-CA-100 - Câble de raccordement



2905589

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905589>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble de raccordement pour FLT-ISG-100-EX, longueur 100 mm.

Données commerciales

Référence	2905589
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CL1134
Product key	CL1134
GTIN	4055626002583
Poids par pièce (emballage compris)	138,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	138,9 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
Type	Câble

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
	gris (RAL 7042)
Matériau	Cu

Câble/conducteur

Longueur du câble	100,00 mm
Dénomination câble/conducteur	H01N2-D

Montage

Type de montage	Montage vissé
-----------------	---------------


FLT-ISG-CA-100 - Câble de raccordement

2905589

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905589>

Dessins

Dessin coté



FLT-ISG-CA-100 - Câble de raccordement



2905589

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905589>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27170692
ECLASS-15.0	27170692

ETIM

ETIM 10.0	EC000490
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

2,981 kg CO2e